

气动脉冲振荡排痰机 PTJ-900 型技术参数

1. 适用范围: 适用于肺分泌物排出困难或者由于粘液阻塞肺部引起的肺膨胀不全者, 起到促进气道清除排痰或改善支气管引流的作用。
2. 结构及组成: 由主机、充气气囊、导气软管和手持控制器组成。
- ※3. 显示方式: 7 寸彩色液晶触摸显示屏, 实时显示工作状态, 界面简洁, 数据清晰, 操作便捷。
4. 主机材质: 主机采用 ABS 工程塑料一体成型。
5. 工作模式: 工作模式有手动模式、固定模式 (儿童 1-7 岁模式 P1、儿童 7-15 岁模式 P2、成人正常模式 P3、成人瘦弱模式 P4、成人丰腴模式 P5) 及自定义模式。
- ※6. 气动频率设置范围及设置上限:
气动频率设置范围: 1-25Hz;
手动模式气动频率设置上限: 成人应不超过 25Hz, 儿童应不超过 15Hz。
固定模式气动频率上限: P1 模式 $\leq$ 7Hz, P2 模式 $\leq$ 9Hz, P3 模式 $\leq$ 12Hz,
P4 模式 $\leq$ 11Hz, P5 模式 $\leq$ 16Hz;
自定义模式气动频率设置上限: 成人应不超过 25Hz, 儿童应不超过 15Hz。
- ※7. 气动压力的调节范围: 0.5kPa~3.5kPa, 误差应不超过 $\pm$ 0.1kPa。
8. 治疗时间: 治疗时间范围可在 1min~99min 内任意设置, 步距为 1min;
9. 充气气囊规格尺寸
成人背心尺寸: 130×60cm; 120×60cm; 100×59cm;
成人胸带尺寸: 130×20cm; 110×20cm; 90×20cm;
儿童背心尺寸: 88.5×51cm; 79.5×47cm; 72×47cm;
儿童胸带尺寸: 100×18cm; 80×18cm; 60×18cm;
注: 误差为 $\pm$ 3cm
10. 设备具有设置指示装置, 以指示当前程序下的工作压力档位和气动频率。
- ※11. 配有手持控制器, 手持控制器具备停止输出的功能。
12. 设备具有参数记忆的功能, 当设备供电短时中断后又恢复时自定义模式的参数不改变。

配置: 主机 1 台, 台车 1 台, 全胸充气气囊 3 个, 半胸充气气囊 3 个, 导气软管 1 套, 手持 控制器 1 个